




正面视图





后面视图




侧向视图



剖视图



俯视图



鲜花瓶架详图

## 注意事项：

- 1、摆放过程中后通风窗不能有遮挡，必须保证通风；
- 2、鲜花放置方式：见图纸；
- 3、鲜花柜应在空调环境下使用：外部温10~28℃，湿度30~80%RH；
- 4、柜体安装于完成面钢结构座上，此位置需要相当强度结构保证；
- 5、外观装饰件为强磁固定、可拆卸。

|         |              |
|---------|--------------|
| 名称      | 0.7米鲜花柜      |
| 型号      | DF-70        |
| 外形尺寸    | 700×700×2300 |
| 电源      | 220V/50Hz    |
| 额定功率    | 800W         |
| 温度      | +5℃~+15℃     |
| 制冷方式    | 风冷           |
| 容积      | 457L         |
| 材质      | 外香槟金 内镜钢     |
| 制冷剂类型   | R404a        |
| 制冷剂节流方式 | 毛细管          |
| 保温材料    | 环戊烷          |
| 化霜水     | 自动蒸发         |
| 压缩机类型   | 全封闭式         |
| 冷凝器类型   | 强制风冷         |
| 蒸发风机    | 贯流风机220V     |
| 温控      | 电脑板          |
| 除霜时间    | 每隔4小时除霜一次    |
| 压缩机启动温差 | 4℃           |
| 压缩机保护方式 | 高压保护         |
| 电源保护方式  | 变压器          |
| 散热方式    | 前吸前排         |
| 鲜花架     | 304不锈钢空心方管   |
| 灯光      | 6500K        |
| 机组      | 一体式          |
| 电器保护方式  | 6.3A保险丝      |
| 门锁方式    | 180KG电磁锁     |
| 使用环境    | 温度：10℃~28℃   |
| 包装尺寸    | /            |
| 净重/毛重   | /            |

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。

已通过CE、CB认证。

HISAKAGE®

0.7米鲜花柜

DF-70

视图  
方向

正

后

侧

剖

俯

左

右

修

订

日

期

2019-1-17

2019-1-20

REV

A